


品番：EA966DA-5A

品名：M5 xP0.8 ロット`イント` (給油式/雌ねじ/左ねじ)



販売価格	1,410円(税抜)／1,551円(税込)		
カタログ価格	1,410円(税抜)／1,551円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/21 21:42現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1222ページ		



仕様

許容傾斜角	12度	無負荷回転トルク	最大0.04N・m
ラジアルすきま	最大0.03mm	限界荷重	ラジアル荷重:5.86KN アキシャル荷重:2.25KN
ラジアル静破断荷重	8.6KN	重量	15g
材質	ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理) ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上 インサート:銅合金		
ボール			
内径	φ 5.00mm	巾	8.00mm
球径	φ 11.112mm	端面径	φ 7.71 mm
ボディ			
頭部巾	6.0mm	頭部外径	φ 16.0mm
芯間距離	27.0mm	ねじ有効長さ	12.5mm
ねじ	M5×0.8mm	二面巾外径	11.0m
二面巾	9.0mm	二面巾長さ	4.0mm
胴外径	9.0mm		

給油タイプ
左ねじ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.