

品番 : EA966DB-16A

品名 : M16xP2.0 ロッドエンド (給油式/雌ねじ/右ねじ)



販売価格	3,000円(税抜) / 3,300円(税込)		
カタログ価格	3,000円(税抜) / 3,300円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/22 01:35現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1222ページ		



仕様

許容傾斜角	14度	無負荷回転トルク	最大0.08N·m
ラジアルすきま	最大0.05mm	限界荷重	ラジアル荷重: 20.58KN アキシャル荷重: 7.84KN
ラジアル静破断荷重	30.9KN	重量	185g
材質	ボディ: 炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理) ボール: 軸受鋼(SUJ2) HRC58以上 インサート: 銅合金		

ボール

内径	φ 16.00mm	巾	21.00mm
球径	φ 28.575mm	端面径	φ 19.38mm

ボディ

頭部巾	15.0mm	頭部外径	φ 38.0mm
芯間距離	64.0mm	ねじ有効長さ	33.0mm
ねじ	M16×2.0mm	二面巾外径	27.0mm
二面巾	22.0mm	二面巾長さ	8.0mm
胴外径	22.0mm		

給油タイプ

右ねじ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.