


品番 : EA966DB-8A

品名 : M 8xP1.25 ロッドエンド (給油式/雌ねじ/右ねじ)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,530円(税抜) / 1,683円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,530円(税抜) / 1,683円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 8 (2026/02/22 00:16現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1222ページ | | |



仕様

| | | | |
|-----------|--|----------|-----------------------------------|
| 許容傾斜角 | 12度 | 無負荷回転トルク | 最大0.05N·m |
| ラジアルすきま | 最大0.05mm | 限界荷重 | ラジアル荷重: 7.84KN アキシャル荷重: 2.94KN |
| ラジアル静破断荷重 | 11.8KN | 重量 | 38g |
| 材質 | ボディ: 炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理) ボール: 軸受鋼(SUJ2) HRC58以上 インサート: 銅合金 | | |

ボール

| | | | |
|----|------------|-----|-----------|
| 内径 | φ 8.00mm | 巾 | 12.00mm |
| 球径 | φ 15.875mm | 端面径 | φ 10.39mm |

ボディ

| | | | |
|------|-----------|--------|----------|
| 頭部巾 | 9.0mm | 頭部外径 | φ 22.0mm |
| 芯間距離 | 36.0mm | ねじ有効長さ | 17.0mm |
| ねじ | M8×1.25mm | 二面巾外径 | 16.0mm |
| 二面巾 | 14.0mm | 二面巾長さ | 5.0mm |
| 胴外径 | 12.5mm | | |

給油タイプ

右ねじ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.