


品番：EA966DC-8A

品名：M8 xP1.25 ロットメント (給油式/雄ねじ/左ねじ)



販売価格	1,460円(税抜) / 1,606円(税込)		
カタログ価格	1,460円(税抜) / 1,606円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/22 01:33現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1222ページ		



#### 仕様

許容傾斜角	14度	無負荷回転トルク	最大0.05N・m
ラジアルすきま	最大0.05mm	限界荷重	ラジアル荷重: 7.84KN アキシヤル荷重: 2.94KN
ラジアル静破断荷重	11.8KN	重量	30g
材質	ボディ: 炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理) ボール: 軸受鋼(SUJ2)HRC58以上 インサート: 銅合金		
ボール			
内径	φ 8.00mm	巾	12.00mm
球径	φ 15.875mm	端面径	φ 10.39mm
ボディ			
頭部巾	9.0mm	頭部外径	φ 22.0mm
芯間距離	42.0mm	ねじ有効長さ	25.0mm
ねじ	M8×1.25mm		
給油タイプ			
左ねじ			

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.