品番: EA966DD-12A

品名: M12xP1.75 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/右ねじ)



販売価格	1,700円(税抜)/1,870円(税込)				
カタログ価格	1,700円(税抜)/1,870円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>3</b> (2025/11/21 13:25現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1270ページ				







## 仕様

許容傾斜角	13度	無負荷回転トルク	最大0.06N·m		
ラジアルすきま	最大0.05mm	限界荷重	ラジアル荷重:12.74KN アキシャル荷重:4.90KN		
ラジアル静破断荷重	19.1KN	重量	75g		
材質	ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート 処理) ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上 インサート:銅合金				
ボール					
内径	φ12.00mm	ф	16.00mm		
球径	φ 22.225mm	端面径	φ15.43mm		
ボディ					
頭部巾	12.0mm	頭部外径	φ 30.0mm		
芯間距離	54.0mm	ねじ有効長さ	33.0mm		
ねじ	M12×1.75mm				
給油タイプ					
右ねじ					

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.