品番: EA966DD-20A

品名: M20xP1.5 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/右ねじ)



販売価格	<b>3,870円</b> (税抜)/4,257円(税込)				
カタログ価格	3,870円(税抜)/4,257円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/11/21 13:25現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1270ページ				







## 仕様

許容傾斜角	15度	無負荷回転トルク	最大0.10N·m			
ラジアルすきま	最大0.05mm	限界荷重	ラジアル荷重:29.40KN アキシャル荷重:10.78KN			
ラジアル静破断荷重	44.1KN	重量	350g			
材質	ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート 処理) ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上 インサート:銅合金					
ボール						
内径	φ 20.00mm	ф	25.00mm			
球径	φ34.925mm	端面径	φ 24.39mm			
ボディ						
頭部巾	18.0mm	頭部外径	φ 46.0mm			
芯間距離	78.0mm	ねじ有効長さ	47.0mm			
ねじ	M20×1.5mm					
給油タイプ						
右ねじ						

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.