

品番：EA966DD-22A

品名：M22xP1.5 ロット`イント` (給油式/雄ねじ/右ねじ)



販売価格	4,750円(税抜) / 5,225円(税込)		
カタログ価格	4,750円(税抜) / 5,225円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/30 05:19現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1222ページ		



仕様

許容傾斜角	15度	無負荷回転トルク	最大0.10N・m
ラジアルすきま	最大0.05mm	限界荷重	ラジアル荷重:34.79KN アキシャル荷重:13.23KN
ラジアル静破断荷重	51.9KN	重量	378g
材質	ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理) ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上 インサート:銅合金		
ボール			
内径	φ 22.00mm	巾	28.00mm
球径	φ 38.100mm	端面径	φ 25.84mm
ボディ			
頭部巾	20.0mm	頭部外径	φ 50.0mm
芯間距離	84.0mm	ねじ有効長さ	51.0mm
ねじ	M22×1.5mm		
給油タイプ			
右ねじ			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.