品番: EA966DD-5A

品名: M 5xP0.8 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/右ねじ)



販売価格	<b>1,280円</b> (税抜)/1,408円(税込)				
カタログ価 格	1,280円(税抜)/1,408円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/11/21 12:23現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1270ページ				







## 仕様

許容傾斜角	13度	無負荷回転トルク	最大0.04N·m		
ラジアルすきま	最大0.03mm	限界荷重	ラジアル荷重:5.86KN アキシャル荷重:2.25KN		
ラジアル静破断荷重	8.6KN	重量	10g		
材質	ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート 処理) ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上 インサート:銅合金				
ボール					
内径	φ 5.00mm	ф	8.00mm		
球径	φ11.112mm	端面径	φ7.71mm		
ボディ					
頭部巾	6.0mm	頭部外径	φ16.0mm		
芯間距離	33.0mm	ねじ有効長さ	20.0mm		
ねじ	M5×0.8mm				
給油タイプ					
右ねじ					

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.