品番: EA966DD-8A

品名: M 8xP1.25 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/右ねじ)



販売価格	1,460円 (税抜)/ 1,606円(税込)				
カタログ価 格	1,460円(税抜)/1,606円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/21 13:25現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1270ページ				







仕様

許容傾斜角	14度	無負荷回転トルク	最大0.05N·m			
ラジアルすきま	最大0.05mm	限界荷重	ラジアル荷重:7.84KN アキシャル荷重:2.94KN			
ラジアル静破断荷重	11.8KN	重量	30g			
材質	ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート 処理) ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上 インサート:銅合金					
ボール						
内径	φ 8.00mm	ф	12.00mm			
球径	φ15.875mm	端面径	φ10.39mm			
ボディ						
頭部巾	9.0mm	頭部外径	φ 22.0mm			
芯間距離	42.0mm	ねじ有効長さ	25.0mm			
ねじ	M8×1.25mm					
給油タイプ						
右ねじ						

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.