品番: EA966DE-10A

品名: M10xP1.5 ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/左ネジ)



販売価格	<b>1,700円</b> (税抜)/1,870円(税込)					
カタログ価格	1,700円(税抜)/1,870円(税込)					
在庫数	最新在庫: <b>3</b> (2025/11/21 13:32現在)					
商品入数	1	販売単位	個			
カタログページ	1270ページ					





## 仕様

許容傾斜角	12度	無負荷回転トルク	最大0.06N·m					
ラジアルすきま	最大0.05mm	限界荷重	ラジアル荷重:10.29KN アキシャル荷重:3.82KN					
ラジアル静破断荷重	15.2KN	重量	64g					
材質	ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート 処理) ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上 インサート:テフロン(MP2)							
ボール								
内径	φ10.00mm	ф	14.00mm					
球径	φ19.050mm	端面径	φ12.92mm					
ボディ								
頭部巾	10.5mm	頭部外径	φ 26.0mm					
芯間距離	43.0mm	ねじ有効長さ	21.0mm					
ねじ	M10×1.5mm	二面巾外径	19.0mm					
二面巾	17.0mm	二面巾長さ	6.5mm					
胴外径	15.0mm							

畑	۷Δ	$\cdot$	ь	-	′⊸°
Щ	給	ж	7	1	

左ねじ

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.