


品番：EA966DE-20A

品名：M20xP1.5 ロット`イント` (無給油式/雌ネジ` /左ネジ`)



販売価格	4,350円(税抜) / 4,785円(税込)		
カタログ価格	4,350円(税抜) / 4,785円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/22 00:19現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1222ページ		



#### 仕様

許容傾斜角	14度	無負荷回転トルク	最大0.10N・m
ラジアルすきま	最大0.05mm	限界荷重	ラジアル荷重:29.40KN アキシシャル荷重:10.78KN
ラジアル静破断荷重	44.1KN	重量	400g
材質	ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理) ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上 インサート:テフロン(MP2)		
ボール			
内径	φ 20.00mm	巾	25.00mm
球径	φ 34.925mm	端面径	φ 24.39mm
ボディ			
頭部巾	18.0mm	頭部外径	φ 46.0mm
芯間距離	77.0mm	ねじ有効長さ	40.0mm
ねじ	M20×1.5mm	二面巾外径	34.0mm
二面巾	30.0mm	二面巾長さ	10.0mm
胴外径	27.5mm		

無給油タイプ

左ねじ

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.