

品番 : EA966DF-18A

品名 : M18xP1.5 ロット`イント` (無給油式/雌ネジ` / 右ネジ`)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 3,560円(税抜) / 3,916円(税込) | | |
| カタログ価格 | 3,560円(税抜) / 3,916円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/02/22 00:13現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1222ページ | | |



仕様

| | | | |
|-----------|--|----------|-----------------------------------|
| 許容傾斜角 | 14度 | 無負荷回転トルク | 最大0.10N・m |
| ラジアルすきま | 最大0.05mm | 限界荷重 | ラジアル荷重:24.99KN アキシシャル荷重:9.31KN |
| ラジアル静破断荷重 | 37.2KN | 重量 | 330g |
| 材質 | ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理) ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上 インサート:テフロン(MP2) | | |
| ボール | | | |
| 内径 | φ 18.00mm | 巾 | 23.00mm |
| 球径 | φ 31.750mm | 端面径 | φ 21.89mm |
| ボディ | | | |
| 頭部巾 | 16.5mm | 頭部外径 | φ 42.0mm |
| 芯間距離 | 71.0mm | ねじ有効長さ | 36.0mm |
| ねじ | M18×1.5mm | 二面巾外径 | 31.0mm |
| 二面巾 | 27.0mm | 二面巾長さ | 10.0mm |
| 胴外径 | 25.0mm | | |

無給油タイプ

右ねじ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.