

品番：EA966DF-8A

品名：M 8xP1.25 ロットメント（無給油式/雌ネジ / 右ネジ）



販売価格	1,610円(税抜) / 1,771円(税込)		
カタログ価格	1,610円(税抜) / 1,771円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/30 05:16現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1222ページ		



仕様

許容傾斜角	12度	無負荷回転トルク	最大0.05N・m
ラジアルすきま	最大0.05mm	限界荷重	ラジアル荷重: 7.84KN アキシシャル荷重: 2.94KN
ラジアル静破断荷重	11.8KN	重量	38g
材質	ボディ: 炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理) ボール: 軸受鋼(SUJ2)HRC58以上 インサート: テフロン(MP2)		
ボール			
内径	φ 8.00mm	巾	12.00mm
球径	φ 15.875mm	端面径	φ 10.39mm
ボディ			
頭部巾	9.0mm	頭部外径	φ 22.0mm
芯間距離	36.0mm	ねじ有効長さ	17.0mm
ねじ	M8×1.25mm	二面巾外径	16.0mm
二面巾	14.0mm	二面巾長さ	5.0mm
胴外径	12.5mm		

無給油タイプ

右ねじ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.