


品番 : EA966DG-10A

品名 : M10xP1.5 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/左ネジ)



販売価格	1,420円(税抜) / 1,562円(税込)		
カタログ価格	1,420円(税抜) / 1,562円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/22 01:41現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1222ページ		



仕様

許容傾斜角	12度	無負荷回転トルク	最大0.06N·m
ラジアルすきま	最大0.05mm	限界荷重	ラジアル荷重: 10.29KN アキシャル荷重: 3.82KN
ラジアル静破断荷重	15.2KN	重量	50g
材質	ボディ: 炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理) ボール: 軸受鋼(SUJ2) HRC58以上 インサート: テフロン(MP2)		

ボール

内径	φ 10.00mm	巾	14.00mm
球径	φ 19.050mm	端面径	φ 12.92mm

ボディ

頭部巾	10.5mm	頭部外径	φ 26.0mm
芯間距離	48.0mm	ねじ有効長さ	29.0mm
ねじ	M10×1.5mm		

無給油タイプ

左ねじ	
-----	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.