


品番 : EA966DG-14A

品名 : M14xP2.0 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/左ネジ)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 2,060円(税抜) / 2,266円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 2,060円(税抜) / 2,266円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/02/22 01:41現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1222ページ                      |      |   |



## 仕様

|           |  |          |                                    |
|-----------|--|----------|------------------------------------|
| 許容傾斜角     | 15度  | 無負荷回転トルク | 最大0.08N·m                          |
| ラジアルすきま   | 最大0.05mm   | 限界荷重     | ラジアル荷重: 16.66KN<br>アキシャル荷重: 6.37KN |
| ラジアル静破断荷重 | 25.0KN   | 重量       | 113g                               |
| 材質        | ボディ: 炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)<br>ボール: 軸受鋼(SUJ2) HRC58以上<br>インサート: テフロン(MP2) |          |                                    |

## ボール

|    |            |     |           |
|----|------------|-----|-----------|
| 内径 | φ 14.00mm  | 巾   | 19.00mm   |
| 球径 | φ 25.400mm | 端面径 | φ 16.86mm |

## ボディ

|      |           |        |          |
|------|-----------|--------|----------|
| 頭部巾  | 13.5mm    | 頭部外径   | φ 34.0mm |
| 芯間距離 | 60.0mm    | ねじ有効長さ | 36.0mm   |
| ねじ   | M14×2.0mm |        |          |

## 無給油タイプ

|     |  |
|-----|--|
| 左ねじ |  |
|-----|--|

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.