


品番 : EA966DR-10A

品名 : M10xP1.25 ボールジョイント(左ねじ)



販売価格	1,170円(税抜) / 1,287円(税込)		
カタログ価格	1,170円(税抜) / 1,287円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/22 01:44現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1222ページ		



カタログ訂正

25/05/30 寸法図の値訂正 (誤)C:21mm (正)C:15mm (No.56 1115)

仕様

メーカー	THK	型番	BL10DL
外形寸法	55.5(L)×25(D)×46.3(H)mm	ねじサイズ	M10×1.25(オス・メス)
ボール径	φ 15.875mm	許容傾斜角	40°
静負荷容量	18300N	降伏点強度	11300N
材質	ホルダ:高強度亜鉛合金 ボール付きシャンク:軽浸炭炭素鋼球、 シャンク部 S35Cクロームート処理 ブーツ:NBR系特殊合成ゴム	質量	87g

ボール付きシャンク部に対し直角にホルダを形成

ボール付きシャンク部:右ねじ
ホルダ部雌ねじ:左ねじ

ブーツ内およびキャップ内にリチウム石けん基グリース2号が封入されています

・球面すきま
ラジアル方向:0.02~0.06mm
アキシアル方向:0.3mm以下

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.