


品番：EA966DR-14BA

品名：M14xP2.0 ボールジョイント(左ねじ)



販売価格	1,700円(税抜) / 1,870円(税込)		
カタログ価格	1,700円(税抜) / 1,870円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/30 05:17現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1222ページ		



#### 仕様

メーカー	THK	型番	BL14BDL
外形寸法	74(L)×34(D)×74.4(H)mm	ねじサイズ	M14×2(オス・メス)
ボール径	φ22.225mm	許容傾斜角	40°
静負荷容量	36400N	降伏点強度	19800N
材質	ホルダ:高強度亜鉛合金 ボール付きシャック:軽浸炭炭素鋼球、 シャック部 S35Cクロメート処理 ブーツ:NBR系特殊合成ゴム	質量	245g
ボール付きシャック部に対し直角にホルダを形成			
ボール付きシャック部:右ねじ ホルダ部雌ねじ:左ねじ			
ブーツ内およびキャップ内にリチウム石けん基グリース2号が封入されています			
・球面すきま ラジアル方向:0.02~0.06mm アキシャル方向:0.3mm以下			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

