品番: EA966DR-16A

品名: M16xP1.5 ボールジョイント(左ねじ)



販売価格	<b>2,260円</b> (税抜)/ 2,486円(税込)					
カタログ価 格	2,260円(税抜)/2,486円(税込)					
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/12/15 13:28現在)					
商品入数	1	販売単位	個			
カタログページ	1269ページ					









## 仕様

メーカー	ТНК	型番	BL16DL
外形寸法	83(L)×38(D)×74(H)mm	ねじサイズ	M16×1.5(オス・メス)
ボール径	φ 22.225mm	許容傾斜角	30°
静負荷容量	36400N	降伏点強度	26900N
材質	ホルダ:高強度亜鉛合金 ボール付きシャンク:軽浸炭炭素鋼球、 シャンク部 S35Cクロメート処理 ブーツ:NBR系特殊合成ゴム	質量	315g

ボール付きシャンク部に対し直角にホルダを形成

ボール付きシャンク部:右ねじ ホルダ部雌ねじ:左ねじ

ブーツ内およびキャップ内にリチウム石けん基グリース2号が封入されています

・球面すきま

ラジアル方向:0.02~0.06mm アキシアル方向:0.3mm以下

## 株式会社エスコ