


品番：EA966DR-6A

品名：M 6xP1.0 ボールジョイント(左ねじ)



販売価格	940円(税抜) / 1,034円(税込)		
カタログ価格	940円(税抜) / 1,034円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/02/22 02:59現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1222ページ		



カタログ訂正 25/05/30 寸法図の値訂正 (誤)B:12.1mm (正)B:11mm (No.56 1115)

仕様

メーカー	THK	型番	BL6DL
外形寸法	38(L)×16(D)×32.6(H)mm	ねじサイズ	M6×1(オス・メス)
ボール径	φ 11.112mm	許容傾斜角	40°
静負荷容量	9900N	降伏点強度	3920N
材質	ホルダ:高強度亜鉛合金 ボール付きシャック:軽浸炭炭素鋼球、 シャック部 S35Cクロメート処理 ブーツ:NBR系特殊合成ゴム	質量	26g

ボール付きシャック部に対し直角にホルダを形成

ボール付きシャック部:右ねじ
ホルダ部雌ねじ:左ねじ

ブーツ内およびキャップ内にリチウム石けん基グリース2号が封入されています

・球面すきま
ラジアル方向:0.02~0.06mm
アキシャル方向:0.3mm以下

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.