品番: EA966DR-6A

品名: M 6xP1.0 ボールジョイント(左ねじ)



販売価格	940円(税抜)/ 1,034円(税込)				
カタログ価 格	940円(税抜)/1,034円(税込)				
在庫数	最新在庫: 6 (2025/12/17 02:51現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1269ページ				









カタログ訂正

25/05/30 寸法図の値訂正 (誤)B:12.1mm (正)B:11mm (No.56 1115)

## 仕様

メーカー	THK	型番	BL6DL
外形寸法	38(L)×16(D)×32.6(H)mm	ねじサイズ	M6×1(オス・メス)
ボール径	φ11.112mm	許容傾斜角	40°
静負荷容量	9900N	降伏点強度	3920N
材質	ホルダ:高強度亜鉛合金 ボール付きシャンク:軽浸炭炭素鋼球、 シャンク部 S35Cクロメート処理 ブーツ:NBR系特殊合成ゴム	質量	26g

ボール付きシャンク部に対し直角にホルダを形成

ボール付きシャンク部:右ねじ ホルダ部雌ねじ:左ねじ

ブーツ内およびキャップ内にリチウム石けん基グリース2号が封入されています

・球面すきま

ラジアル方向:0.02~0.06mm アキシアル方向:0.3mm以下

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.