

品番：EA966DS-12A

品名：M12xP1.25 ボールジョイント(右ねじ)



販売価格	1,570円(税抜) / 1,727円(税込)		
カタログ価格	1,570円(税抜) / 1,727円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/07 14:23現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1222ページ		



#### 仕様

メーカー	THK	型番	BL12D
外形寸法	64.5(L)×29(D)×52.7(H)mm	ねじサイズ	M12×1.25(オス・メス)
ボール径	φ 19.05mm	許容傾斜角	40°
静負荷容量	26700N	降伏点強度	16400N
材質	ホルダ:高強度亜鉛合金 ボール付きシャック:軽浸炭炭素鋼球、 シャック部 S35Cクロメート処理 ブーツ:NBR系特殊合成ゴム	質量	143g
ボール付きシャック部に対し直角にホルダを形成			
ボール付きシャック部:右ねじ ホルダ部雌ねじ:右ねじ			
ブーツ内およびキャップ内にリチウム石けん基グリース2号が封入されています			
・球面すきま ラジアル方向:0.02~0.06mm アキシャル方向:0.3mm以下			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

