

品番 : EA966DS-14A

品名 : M14xP1.5 ボールジョイント(右ねじ)



販売価格	1,700円(税抜) / 1,870円(税込)		
カタログ価格	1,700円(税抜) / 1,870円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/22 01:40現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1222ページ		



仕様

メーカー	THK	型番	BL14D
外形寸法	74(L)×34(D)×68.4(H)mm	ねじサイズ	M14×1.5(オス・メス)
ボール径	φ 22.225mm	許容傾斜角	40°
静負荷容量	36400N	降伏点強度	19800N
材質	ホルダ:高強度亜鉛合金 ボール付きシャンク:軽浸炭炭素鋼球、 シャンク部 S35Cクロメート処理 ブーツ:NBR系特殊合成ゴム	質量	235g

ボール付きシャンク部に対し直角にホルダを形成

ボール付きシャンク部:右ねじ
ホルダ部雌ねじ:右ねじ

ブーツ内およびキャップ内にリチウム石けん基グリース2号が封入されています

・球面すきま
ラジアル方向:0.02~0.06mm
アキシャル方向:0.3mm以下

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

