


品番：EA966FB-306

品名：[7306B]アンギュラ玉軸受



販売価格	2,930円(税抜) / 3,223円(税込)		
カタログ価格	2,930円(税抜) / 3,223円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/22 16:45現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1232ページ		



仕様

呼び番号	7306B	サイズ(mm)	d:30 D:72 B:19
接触角	40°	材質	高炭素クロム軸受鋼
基本定格荷重	Cr:36.6kN COr:19.0kN	疲労限荷重	Cu:1.25kN
許容回転速度(グリース潤滑)	6900min-1	許容回転速度(油潤滑)	9600min-1
質量	0.362kg		
単列は全て開放形			
打抜き保持器付			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.