


品番 : EA966FB-308

品名 : [7308B]アンギュラ玉軸受



販売価格	4,150円(税抜) / 4,565円(税込)		
カタログ価格	4,150円(税抜) / 4,565円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/21 20:15現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1232ページ		



仕様

呼び番号	7308B	サイズ(mm)	d:40 D:90 B:23
接触角	40°	材質	高炭素クロム軸受鋼
基本定格荷重	Cr:56.0kN COr:30.3kN	疲労限荷重	Cu:2.00kN
許容回転速度(グリース潤滑)	5500min-1	許容回転速度(油潤滑)	7300min-1
質量	0.657kg		
単列は全て開放形			
打抜き保持器付			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.