


品番 : EA966FB-310

品名 : [7310B]アンギュラ玉軸受



販売価格	5,520円(税抜) / 6,072円(税込)		
カタログ価格	5,520円(税抜) / 6,072円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/22 15:43現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1232ページ		



仕様

呼び番号	7310B	サイズ(mm)	d:50 D:110 B:27
接触角	40°	材質	高炭素クロム軸受鋼
基本定格荷重	Cr:85.3kN COr:48.3kN	疲労限荷重	Cu:3.15kN
許容回転速度(グリース潤滑)	4400min-1	許容回転速度(油潤滑)	5800min-1
質量	1.14kg		
単列は全て開放形			
打抜き保持器付			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.