


品番 : EA966MC-208

品名 : UKP208 / 35mm ピ°ロ-形ユニット(テ-バ°-穴形)



販売価格	4,820円(税抜) / 5,302円(税込)		
カタログ価格	4,820円(税抜) / 5,302円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/23 12:23現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1228ページ		



仕様

メーカー	旭精工	型番	UKP208
呼び番号UKP形	208	軸径(mm)	35
サイズ(mm)	H:49.2、L:184、A:54、J:137、N:17、N1:25、H1:19、H2:100、H5:104、B1:46	材質	本体:ねずみ鋳鉄品 ボール:高炭素クロム軸受鋼
ボルトサイズ	M14	重量(g)	2100
テ-バ°穴形			
軸受(UK)形はテ-バ°穴となっており、アダプタを併用して使う事による固定方式です。 また、ピロー形(P)の軸受箱形状は2本のボルトで簡単に取付けができ、軸受ユニットを代表する形状となっています。			
※ご使用の際はアダプター(別売)が必要です。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.