品番: EA966MC-311

品名: UKP311/50mm 重荷重用ピロー形ユニット(テーパー穴



販売価格	<b>18,400円</b> (税抜)/ 20,240円(税込)				
カタログ価 格	18,400円(税抜)/20,240円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>0</b> (2025/12/15 19:17現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1276ページ				







## 仕様

メーカー	旭精工	型番	UKP311
呼び番号UKP形	311	軸径(mm)	50
サイズ(mm)	H:80, L:310, A:80, J:236, N:20, N1:38, H1:31, H2:154, H5:159, B1:59	材質	本体:ねずみ鋳鉄品 ボール:高炭素クロム軸受鋼
ボルトサイズ	M16	重量(g)	6890

## テーパ穴形

軸受(UK)形はテーパ穴となっており、アダプタを併用して使う事による固定方式です。 また、ピロー形(P)の軸受箱形状は2本のボルトで簡単に取付けができ、軸受ユニットを代表する形状となっています。

※ご使用の際はアダプター(別売)が必要です。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.