

品番 : EA966MC-311

品名 : UKP311/50mm 重荷重用ヒンゴ形ユニット(テーパー穴)



販売価格	18,400円(税抜) / 20,240円(税込)		
カタログ価格	18,400円(税抜) / 20,240円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/23 10:58現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	旭精工	型番	UKP311
呼び番号UKP形	311	軸径(mm)	50
サイズ(mm)	H:80、L:310、A:80、J:236、N:20、 N1:38、H1:31、H2:154、H5:159、 B1:59	材質	本体:ねずみ鋳鉄品 ボール:高炭素クロム軸受鋼
ボルトサイズ	M16	重量(g)	6890

テーパ穴形

軸受(UK)形はテーパ穴となっており、アダプタを併用して使う事による固定方式です。
また、ピロー形(P)の軸受箱形状は2本のボルトで簡単に取付けができ、軸受ユニットを代表する形状となっています。

※ご使用の際はアダプター(別売)が必要です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.