品番: EA966MM-208

品名: MUCFC208/ 40mm 印ろう付丸フランジ形ユニット



販売価格	<b>47,800円</b> (税抜) / 52,580円(税込)				
カタログ価 格	47,800円(税抜)/52,580円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>0</b> (2025/11/18 00:18現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1277ページ				







## 仕様

メーカー	旭精工	型番	MUCFC208VN,Y			
呼び番号MUCFC形	208	軸径(mm)	40			
サイズ(mm)	L:120, A:36, J:120, J1:84.8, N: 14, A0:51.2, A1:13.5, A2:11, A3:10, H3:100, B:49.2, S:19	材質	本体:ステンレス鋳鋼 ボール:ステンレス鋼			
止めねじ付						
円筒穴形						
ステンレスシリーズ						

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.