品番: EA967AR-74

品名: A 74 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)



販売価格	2,040円 (税抜)/ 2,244円(税込)				
カタログ価 格	2,040円(税抜)/2,244円(税込)				
在庫数	最新在庫: 2 (2025/12/16 19:47現在)				
商品入数	1	販売単位	本		
カタログ ページ	1271ページ				





仕様

メーカー	三ツ星ベルト	商品名	レッドVベルト
規格	A74	有効ピッチ周長	1880mm
使用温度	-30~90°C	電気抵抗値	6ΜΩ以下

心線は高延伸処理の高強力ポリエステルロープを使用

高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.