

品番：EA967BN-53

品名：BN53 省エネタイプ Vベルト



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 5,850円(税抜) / 6,435円(税込) | | |
| カタログ価格 | 5,850円(税抜) / 6,435円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/06/07 13:21現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 1224ページ | | |



仕様

| | | | |
|------|---------|---------|--------------|
| メーカー | 三ツ星ベルト | 商品名 | e-POWER Vベルト |
| 規格 | BN53 | 有効ピッチ周長 | 1346mm |
| 使用温度 | -30~90℃ | 電気抵抗値 | 6MΩ以下 |

Vベルトの底面に幅方向の切れ込みを入れ曲げやすくしたラップドノッチタイプ

ノッチ形状による屈曲性に優れ、従来の標準Vベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく省エネ効果があります
※使用条件やベルト張力によって変化します

従来のプーリが使用でき、ベルトの交換のみで消費電力を低減できます

急起動時の音が気になる場合や急激に大きな負荷がベルトにかかる場合、省エネ効果を優先したい場合に最適

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.