


品番：EA967BR-82

品名：B 82 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)



販売価格	4,290円(税抜)／4,719円(税込)		
カタログ価格	4,290円(税抜)／4,719円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/02/22 16:59現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1224ページ		



仕様

メーカー	三ツ星ベルト	商品名	レッドVベルト
規格	B82	有効ピッチ周長	2083mm
使用温度	-30～90℃	電気抵抗値	6MΩ以下
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用			
高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止（電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格）などの優れた性能を持っています。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.