

品番 : EA967CR-82

品名 : C 82 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)



販売価格	7,550円(税抜) / 8,305円(税込)		
カタログ価格	7,550円(税抜) / 8,305円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/22 23:45現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1225ページ		



#### 仕様

メーカー	三ツ星ベルト	商品名	レッドVベルト
規格	C82	有効ピッチ周長	2083mm
使用温度	-30~90℃	電気抵抗値	6MΩ以下

心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用

高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.