品番: EA967EA-3

品名:#40-R スナップアイドル



| 販売価格    | <b>15,500円</b> (税抜)/17,050円(税込)     |      |   |  |  |
|---------|-------------------------------------|------|---|--|--|
| カタログ価格  | 15,500円(税抜)/17,050円(税込)             |      |   |  |  |
| 在庫数     | 最新在庫: <b>4</b> (2025/11/18 07:19現在) |      |   |  |  |
| 商品入数    | 1                                   | 販売単位 | 個 |  |  |
| カタログページ | 1275ページ                             |      |   |  |  |











## 仕様

| 形式   | Rタイプ (ラチェット式)                                  | 適合チェーン | #40(#41)·#25-2·#2040                                 |
|------|--|--------|--|
| 使用温度 | 80℃以下  | チェン速度  | 無給油:150m/min以下<br>滴下給油:300m/min以下<br>油槽給油:450m/min以下 |
| 材質   | ・キャリアストラップ:超高分子ポリエチ<br>レン<br>・ガイドプレートボルト:ステンレス |        |  |

チェーン用テンショナー

チェーンのリンクプレートを特殊樹脂製のキャリヤではさみ込み、たるみを調整

キャリヤにストラップを差し込むだけで取付可能

軽量コンパクトで省スペース化

騒音振動を低減

チェン長寿命化が可能

アタッチメント付チェーンは使えません。

チェーンのテンション調整がストラップの位置合わせだけでよく、わずか数分でセットできます。

寿命延長のため、スナップアイドルへの定期的な給油をしてください。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.