品番: EA967EA-4

品名:#50-R スナップアイドル



販売価格	18,600円(税抜)/20,460円(税込)				
カタログ価 格	18,600円(税抜)/20,460円(税込)				
在庫数	最新在庫: 2 (2025/11/18 03:02現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1275ページ				











仕様

形式	Rタイプ(ラチェット式)	適合チェーン	#50·#2050
使用温度	80℃以下	チェン速度	無給油:150m/min以下 滴下給油:300m/min以下 油槽給油:450m/min以下
材質	・キャリアストラップ:超高分子ポリエチ レン ・ガイドプレートボルト:ステンレス		

チェーン用テンショナー

チェーンのリンクプレートを特殊樹脂製のキャリヤではさみ込み、たるみを調整

キャリヤにストラップを差し込むだけで取付可能

軽量コンパクトで省スペース化

騒音振動を低減

チェン長寿命化が可能

アタッチメント付チェーンは使えません。

チェーンのテンション調整がストラップの位置合わせだけでよく、わずか数分でセットできます。

寿命延長のため、スナップアイドルへの定期的な給油をしてください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.