

品番：**EA967EH-50**

品名：**#50 5/8"(15.88mm)x3m ロ-ラ-チェーン(無給油)**



販売価格	22,300円 (税抜) / 24,530円 (税込)		
カタログ価格	22,300円 (税抜) / 24,530円 (税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/22 04:30現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1226ページ		



無給油長寿命で軽防錆

仕様

メーカー	椿本チエイン	型番	RS50-LMD-1
番手	#50	列数	1列
最小引張強さ	28.4kN	リンク数	192
許容速度	135m/min	使用温度範囲	-10~150℃
ピッチ	15.875mm	ローラー径	10.16mm
全長	約3m		

無給油タイプ

焼結ブシュにNSFH1適合の食品機械用潤滑油を採用

プレートとローラに特殊ニッケルめっきを施し、美しい外観と軽度の耐食性を持たせています

※ブシュの含浸油が抜けるような薬品・溶剤・脱脂の雰囲気、並びに水中や真空下でのご使用は避けてください

※ブシュの含浸油が無くなれば急速に油切れを起こし、摩耗伸び寿命に至ります

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

