

品番：EA967EH-80

品名：#80 1" (25.4mm)x3m ロ-ラ-チェーン(無給油)



販売価格	45,000円(税抜) / 49,500円(税込)		
カタログ価格	45,000円(税抜) / 49,500円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/06 13:14現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1226ページ		



無給油長寿命で軽防錆

#### 仕様

メーカー	椿本チェーン	型番	RS80-LMD-1
番手	#80	列数	1列
最小引張強さ	71.6kN	リンク数	120
許容速度	90m/min	使用温度範囲	-10~150℃
ピッチ	25.40mm	ローラー径	15.88mm
全長	約3m		

無給油タイプ

焼結ブシュにNSFH1適合の食品機械用潤滑油を採用

プレートとローラに特殊ニッケルめっきを施し、美しい外観と軽度の耐食性を持たせています

※ブシュの含浸油が抜けるような薬品・溶剤・脱脂の雰囲気、並びに水中や真空下でのご使用は避けてください

※ブシュの含浸油が無くなれば急速に油切れを起こし、摩耗伸び寿命に至ります

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

