


品番：EA968AB-100

品名：AC100V・100W 単相モーター(コンデンサ始動式)



販売価格	17,700円(税抜)／19,470円(税込)		
カタログ価格	17,700円(税抜)／19,470円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/05/04 02:48現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	ムライ機器	型番	SC-KR100W・4P
型式	SC-KR		
横形			
始動方式	コンデンサ始動形単相モーター	極数	4極
出力	100W	電圧	100V
わく番号	71	定格	連続
絶縁	E	定格電流	50Hz:3.5A、60Hz:2.9A
定格回転速度	50Hz:1440rpm、60Hz:1730rpm		
トルク特性が良好で、特に始動トルクが大きいモーターです。			
サイズ(W×D×H)mm	212×148×136.6		

代替品

	品番 EA968AB-100A コメント 変更点:接続方式・塗装色
--	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.