


品番：EA968AB-200

品名：AC100V・200W 単相モーター(コンデンサ始動式)



販売価格	19,200円(税抜) / 21,120円(税込)		
カタログ価格	19,200円(税抜) / 21,120円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/08 19:32現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



カタログ訂正 21/11/08 サイズ(W×D×H)(mm): (誤)212×156×136.6(正)212×148×170(No.53 9013)

仕様

メーカー	ムライ機器	型番	SC-KR200W・4P
型式	SC-KR		
横形			
始動方式	コンデンサ始動形単相モーター	極数	4極
出力	200W	電圧	100V
わく番号	A71	定格	連続
絶縁	E	定格電流	50Hz: 5.5A、60Hz: 4.8A
定格回転速度	50Hz: 1430rpm、60Hz: 1730rpm		

トルク特性が良好で、特に始動トルクが大きいモーターです。

代替品



品番 EA968AB-200A
コメント 変更点: 接続方式・塗装色

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.