

品番：EA968AB-300A

品名：AC100V・300W 単相モーター(コンデンサ始動式)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 35,100円(税抜) / 38,610円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 35,100円(税抜) / 38,610円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2026/05/14 15:12現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 1218ページ                      |      |   |



#### 仕様

|                              |                              |       |                        |
|------------------------------|------------------------------|-------|------------------------|
| メーカー                         | ムライ機器                        | 型式    | SC-MR                  |
| 出力                           | 300W                         | 極数    | 4極                     |
| 枠番                           | 71M                          | 定格    | S1(連続)                 |
| 電圧                           | 100V                         | 定格電流  | 50Hz:7.8A<br>60Hz:6.8A |
| 定格回転速度                       | 50Hz:1440rpm<br>60Hz:1730rpm | 耐熱クラス | 120(E)                 |
| サイズ                          | 230(W)×148(D)×136.6(H)mm     | 保護方式  | 開放保護形(IP20)            |
| コンデンサ始動形単相モーター               |                              |       |                        |
| サーマルプロテクター付き                 |                              |       |                        |
| 横形、脚付                        |                              |       |                        |
| トルク特性が良好で、特に始動トルクが大きいモーターです。 |                              |       |                        |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.