


品番：EA968AB-750

品名：AC100V・750W 単相モーター(コンデンサ運転形)



販売価格	55,500円(税抜)／ 61,050円(税込)		
カタログ価格	55,500円(税抜)／61,050円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 （2024/04/30 15:38現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	ムライ機器	型番	SCL-KR750W・4P
型式	SCL-KR		
横形			
始動方式	コンデンサ始動・コンデンサ運転形単相モーター	極数	4極
出力	750W	電圧	100V/200V
わく番号	90S	定格	連続
絶縁	E	定格電流	50Hz:13.2/6.6A、60Hz:11/5.5A
定格回転速度	50Hz:1440rpm、60Hz:1730rpm		
トルク特性、運転特性が良好で、特に力率が非常に良いモーターです。			

代替品

	品番 EA968AB-750A コメント 変更点:接続方式・塗装色
--	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.