

品番：EA968AB-750A

品名：AC100V・750W 単相モーター(コンデンサ運転形)



販売価格	71,200円(税抜)／ 78,320円(税込)		
カタログ価格	71,200円(税抜)／78,320円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 （2026/03/10 23:54現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1218ページ		



仕様

メーカー	ムライ機器	型式	SCL-MR
出力	750W	極数	4極
わく番号	90S	定格	S1(連続)
電圧	100V/200V	定格電流	50Hz:13.2/6.6A 60Hz:11/5.5A
定格回転速度	50Hz:1440rpm 60Hz:1730rpm	耐熱クラス	120(E)
サイズ	325(W)×175(D)×172.6(H)mm	保護方式	開放保護形(IP20)
コンデンサ始動コンデンサ運転形単相モーター			
横形、脚付			
トルク特性、運転特性が良好で、特に力率が非常に良いモーターです。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.