品番: EA968AD-16


品名:36° Vプーリー用溝ゲージ(D)



| 販売価格 | 11,400円 (税抜)/12,540円(税込) | | | | |
|------------|-------------------------------------|------|---|--|--|
| カタログ価 格 | 11,400円(税抜)/12,540円(税込) | | | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2025/11/18 05:43現在) | | | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | | |
| カタログページ | 1270ページ | | | | |









仕様

| メーカー | 鍋屋バイテック(NBK) | 型番 | VMG-D-36 |
|---------|--------------|-----|---------------|
| 溝形状 | D | 溝角度 | 36° |
| サイズ | 40×45mm | 厚み | 1mm |
| 重量 | 10.6g | 材質 | ステンレス(SUS304) |
| 適用プーリー径 | 450mm以下 | | |

プーリーV溝部の摩耗を確認するためのゲージ

摩耗がゲージの切りかき幅(A部)0.8mmを超えていたら交換の目安です。

伝動効率向上のために早期交換をおすすめします。

新品のプーリーにゲージを当てたとき、ゲージとプーリー外周およびV溝底には隙間があく形状

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.