


品番 : EA968CA-15

品名 : AC100V・15W インダクションモーター(リード線タイプ)



販売価格	6,470円(税抜) / 7,117円(税込)		
カタログ価格	6,470円(税抜) / 7,117円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/04 21:37現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1219ページ		



●リード線タイプ

CW	CCW
Black cw (Brown)	Black / Cap
White / Cap	White / Cap
Gray/Cap	ccw (Brown) / Cap

円の中の番号は端子柱内の端子番号です。

仕様

メーカー	SPG	型番	S7I15GC
出力	15W	電圧	単相AC100V
電流	0.35A (50Hz) 0.34A (60Hz)	起動トルク	0.090N・m (50/60Hz)
定格トルク	0.120N・m (50Hz) 0.100N・m (60Hz)	定格回転速度	1250rpm (50Hz) 1550rpm (60Hz)
コンデンサ容量	5.0 μ F	重量	1.04kg
リード線タイプ			
軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.