

品番 : EA968CA-25

品名 : AC100V・25W インタクションモーター(リード線タイプ)



販売価格	7,520円(税抜) / 8,272円(税込)		
カタログ価格	7,520円(税抜) / 8,272円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/20 09:07現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1219ページ		



内の中の番号は端子箱内の端子番号です。

仕様

メーカー	SPG	型番	S8I25GC
出力	25W	電圧	単相AC100V
電流	0.57A(50Hz) 0.52A(60Hz)	起動トルク	0.145N·m(50/60Hz)
定格トルク	0.200Nm(50Hz) 0.165Nm(60Hz)	定格回転速度	1250rpm(50Hz) 1550rpm(60Hz)
コンデンサ容量	6.0 μF	重量	1.46kg

リード線タイプ

軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.