


品番 : EA968CA-25

品名 : AC100V・25W インダクションモーター(リード線タイプ)



販売価格	7,520円(税抜) / 8,272円(税込)		
カタログ価格	7,520円(税抜) / 8,272円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/07/05 19:12現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1219ページ		



●リード線タイプ

CW	CCW
Black cw (Brown)	Black / Cap
White / Cap	White / Cap
Gray/Cap	Gray/Cap
	ccw (Brown)Cap

円中の番号は端子箱内の端子番号です。

仕様

メーカー	SPG	型番	S8I25GC
出力	25W	電圧	単相AC100V
電流	0.57A(50Hz) 0.52A(60Hz)	起動トルク	0.145N・m(50/60Hz)
定格トルク	0.200Nm(50Hz)0.165Nm(60Hz)	定格回転速度	1250rpm(50Hz) 1550rpm(60Hz)
コンデンサ容量	6.0 μ F	重量	1.46kg
リード線タイプ			
軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.