品番: EA968CA-25

品名:AC100V·25W インダクションモーター(リード線タイプ)



| 販売価格 | 8,760円(税抜)/9,636円(税込) | | | | |
|------------|-------------------------------------|------|---|--|--|
| カタログ価 格 | 8,760円(税抜)/9,636円(税込) | | | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2025/12/15 03:17現在) | | | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | | |
| カタログページ | 1265ページ | | | | |







仕様

| メーカー | SPG | 型番 | S8I25GC |
|---------|----------------------------|--------|----------------------------------|
| 出力 | 25W | 電圧 | 単相AC100V |
| 電流 | 0.57A(50Hz) 0.52A(60Hz) | 起動トルク | 0.145N·m(50/60Hz) |
| 定格トルク | 0.200Nm(50Hz)0.165Nm(60Hz) | 定格回転速度 | 1250rpm (50Hz) 1550rpm (60Hz) |
| コンデンサ容量 | 6.0 μF | 重量 | 1.46kg |
| _ | | | |

リード線タイプ

軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.