


品番：EA968CA-40

品名：AC100V・40W インダクションモーター(リード線タイプ)



販売価格	9,850円(税抜) / 10,835円(税込)		
カタログ価格	9,850円(税抜) / 10,835円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/04 20:26現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1219ページ		



●リード線タイプ

CW	CCW
Black cw (Brown)	Black / Gray
White / Gray Cap	White / Brown Cap

円中の番号は端子箱内の端子番号です。

仕様

メーカー	SPG	型番	S9I40GCL
出力	40W	電圧	単相AC100V
電流	0.80A (50Hz) 0.85A (60Hz)	起動トルク	0.240N・m (50/60Hz)
定格トルク	0.310Nm (50Hz) 0.260Nm (60Hz)	定格回転速度	1300rpm (50Hz) 1550rpm (60Hz)
コンデンサ容量	10.0 μ F	重量	2.30kg
リード線タイプ			
軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.