品番: EA968CA-40

品名:AC100V·40W インダクションモーター(リード線タイプ)



販売価格	11,500円 (税抜)/ 12,650円(税込)				
カタログ価 格	11,500円(税抜)/12,650円(税込)				
在庫数	最新在庫: 0 (2025/11/18 05:42現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	1265ページ				







仕様

メーカー	SPG	型番	S9I40GCL		
出力	40W	電圧	単相AC100V		
電流	0.80A(50Hz) 0.85A(60Hz)	起動トルク	0.240N·m(50/60Hz)		
定格トルク	0.310Nm(50Hz) 0.260Nm(60Hz)	定格回転速度	1300rpm (50Hz) 1550rpm (60Hz)		
コンデンサ容量	10.0 μ F	重量	2.30kg		

リード線タイプ

軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.