品番: EA968CA-90

品名:AC100V·90W インダクションモーター(リード線タイプ)



販売価格	13,700円 (税抜)/15,070円(税込)				
カタログ価 格	13,700円(税抜)/15,070円(税込)				
在庫数	最新在庫: 0 (2025/11/18 07:30現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログ ページ	1265ページ				







仕様

メーカー	SPG	型番	S9190GCH		
出力	90W	電圧	単相AC100V		
電流	1.80A(50Hz) 2.00A(60Hz)	起動トルク	0.500N·m(50/60Hz)		
定格トルク	0.690N·m(50Hz) 0.580N·m(60Hz)	定格回転速度	1300rpm (50Hz) 1550rpm (60Hz)		
コンデンサ容量	25.0 μF	重量	2.93kg		

リード線タイプ

軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.